

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS6281006QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281008QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628100MQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281020QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS62810QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281109QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628110AQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281120QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281126QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS628112AQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628112MQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628113HQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS62811QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281206QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281208QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628120MQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281220QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281228QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628122AQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628122GQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281240QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS62812QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281302QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281302QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.3	3.2	1.0	4.0	8.0	Q1
TPS628130AQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.3	3.2	1.0	4.0	8.0	Q1
TPS628130AQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281320QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS6281326QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628132DQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS628132MQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1
TPS62813QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	180.0	8.4	2.25	3.25	1.05	4.0	8.0	Q1

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS6281006QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281008QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628100MQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281020QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS62810QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281109QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628110AQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281120QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281126QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628112AQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628112MQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628113HQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS62811QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281206QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281208QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628120MQWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281220QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281228QWRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS628122AQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628122GQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281240QRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS62812QQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281302QRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281302QQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	213.0	191.0	35.0
TPS628130AQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	213.0	191.0	35.0
TPS628130AQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281320QRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS6281326QRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628132DQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS628132MQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0
TPS62813QQRWYRQ1	VQFN-HR	RWY	9	3000	210.0	185.0	35.0