

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LP87521ERNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87521ERNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	180.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87521SRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87522BRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87522BRNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	180.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87522ERNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87522ERNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	180.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP875230CRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP875230DRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LP875230ERNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87523JRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87523JRNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	180.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP875241JRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP875241MRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87524TRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87524TRNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	180.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87525BRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	330.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1
LP87525BRNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	180.0	12.4	4.25	4.75	1.2	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LP87521ERNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87521ERNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	200.0	183.0	25.0
LP87521SRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87522BRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87522BRNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	200.0	183.0	25.0
LP87522ERNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87522ERNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	200.0	183.0	25.0
LP875230CRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP875230DRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP875230ERNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87523JRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87523JRNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	200.0	183.0	25.0
LP875241JRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP875241MRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87524TRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87524TRNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	200.0	183.0	25.0
LP87525BRNFRQ1	VQFN-HR	RNF	26	3000	346.0	346.0	35.0
LP87525BRNFTQ1	VQFN-HR	RNF	26	250	200.0	183.0	25.0