

ADC34DSO75 イベント検出機能と内部キャプチャメモリ搭載、クワッドチャネル、14ビット 3GSPS ADC

1 特長

- 14ビット、クワッドチャネル、3GSPS ADC:
 - 熱ノイズ: 68dBFS
 - 非インターリーブ ADC アーキテクチャ
 - バッファ付きアナログ入力
 - 入力フルスケール: 1.4375Vpp
 - フルパワー入力帯域幅 (-3dB): 3GHz
 - 消費電力: 1.6W / チャネル (3GSPS)
 - プログラマブル FIR フィルタ (チャネルごとに最大 96 タップ)
- デジタル ストレージ オシロスコープ (DSO) 機能セット:
 - プログラマブルなスレッシュホールドによる自律型イベント検出
 - チャネル間のクロストリガ
 - 検出イベントへのタイムスタンプ付与
 - 最大 32720 サンプル / チャネルの柔軟なイベントキャプチャメモリ
 - プログラム可能なプリイベントおよびポストイベントキャプチャウィンドウ
 - メモリ格納前のプログラマブル ダウンサンブラ
- イベント読み取りに使用する OSPI:
 - 25MSPS のクロック レート、200Mbps スループット
 - チップ間で OSPI のデジタイゼーション接続をサポート
- デバイスの制御と構成に使用できる CSPI
- 出力電圧レール: 0.9V、1.2V、1.8V

2 アプリケーション

- 電源のグリッチ検出
- スペクトル アナライザ
- 高速デジタイザ
- デジタル ストレージ オシロスコープ
- ウェハー検査

3 説明

ADC34DSO75 は、イベント検出エンジンと内部キャプチャメモリを内蔵した 14 ビット、3GSPS、4 チャネルの A/D コンバータ (ADC) で、統合型のデジタル ストレージ オシロスコープ (DSO) 機能を実現できます。バッファ付きアナ

ログ入力は 100Ω または 200Ω の内部終端インピーダンスを備えており、各 ADC で 3GHz (-3dB) のフルパワー入力帯域幅を実現できます。

各 ADC チャネルには専用のイベント検出エンジンがあり、OSPI 経由でオフロードするためのデータ キャプチャとオンチップ メモリへの保存を制御します。イベント検出モードは多数あり、絶対上限スレッシュホールド、下限スレッシュホールド、取得したベースラインから導出した上限 / 下限スレッシュホールド、スロープ ベースのトリガ、ピン ベースのトリガなどがあります。各 ADC34DSO75 チップには 256KiB メモリが搭載されており、ADC の四つのチャネルにパーティション分割することができます。イベントが検出されると、イベントに対応するサンプルをメモリに書き込むことができます。イベント データとともに、イベント ヘッダ (イベントあたり 96 バイト) がメモリに格納されます。イベント ヘッダには、イベント モード、イベント発生時の電圧、タイムスタンプなど、キャプチャしたイベントに関する情報が含まれます。イベントで保存するサンプル数はチャネルごとにプログラム可能で、プリイベントおよびポスト イベントのウィンドウ サイズによって決まります。各イベントには、フル サンプル クロック レートで動作するイベント検出エンジン内の 64 ビット カウンタによってタイムスタンプが付与されます。このデバイスはチャネルごとにピンを備えており、ピン ベースのイベントトリガに使用できるほか、イベント検出ステータスをピンに出力することもできます。ADC34DSO75 は二つの SYSREF 出力を備えており、シンプルなマルチデバイス同期方式を実現できます。


デバイスの設定は、標準的な SPI バスである CSPI を使用して行います。オンチップ メモリは、オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI) 経由で読み出します。複数の ADC チップをデジタイゼーション接続することで、ホストとのインターフェイスを一つの (OSPI) インターフェイスにまとめることができます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
ADC34DSO75	ANH (FCCSP, 289)	13.8mm × 13.8mm

- 詳細については、[メカニカル、パッケージ、および注文情報](#) セクションを参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。





機能ブロック図

4 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

4.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

4.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

4.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

4.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

5 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
October 2026	*	初版リリース

6 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION



Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PADC34DSO75IANH	Active	Preproduction	FCCSP (ANH) 289	119 JEDEC TRAY (5+1)	-	Call TI	Call TI	-	

- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



4230247/C 03/2024

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Dimension is measured at the maximum solder ball diameter, post reflow, parallel to primary datum C.
4. Primary datum C and seating plane are defined by the spherical crowns of the solder balls.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


ANH0289A

FCCSP - 1.968 mm max height

BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 6X



4230247/C 03/2024

NOTES: (continued)


- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. See Texas Instruments Literature No. SPRU811 (www.ti.com/lit/spru811).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

ANH0289A

FCCSP - 1.968 mm max height

BALL GRID ARRAY



4230247/C 03/2024

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月