


ESD772 車載ネットワーク向け DFN1110 業界標準パッケージの 24V、2 チャネル ESD 保護ダイオード

1 特長

- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護:
 - $\pm 23kV$ 接触放電
 - $\pm 23kV$ エアギャップ放電
- IEC 61000-4-5 に従ってテスト済み
- 24V の動作電圧
- 双方向 ESD 保護
- 1 つの部品で完全な ESD 保護機能を実現できる 2 チャネル デバイス
- 下流の部品を保護する低いクランピング電圧
- I/O 容量 = 2pF (標準値)
- DFN1110 (DXA): 小型、標準、共通フットプリント

2 アプリケーション

- 車載ネットワーク:**
 - CAN (Controller Area Network)
 - CAN-FD (CAN with Flexible Data Rate)
 - 低速、フォルトトレラント CAN
 - 高速 CAN
- 産業用制御ネットワーク:**
 - DeviceNet IEC 62026-3
 - CANopen - CiA 301/302-2、EN 50325-4



ESD7x2 の代表的なアプリケーション

3 説明


ESD772 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD772 は、IEC 61000-4-2 規格に規定された接触 ESD 衝撃を吸収できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。車載用システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。

このデバイスはチャネルごとの I/O 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるように 2 つの車載用 CAN バス ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、ESD772 の 2pF (標準値) というライン容量は、最大 10Mbps のデータ レートをサポートできる CAN、CANFD、CAN SiC、CAN-XL アプリケーションに適しています。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	本体サイズ (公称)
ESD772	DXA (DFN1110, 3)	1.1mm × 1.0mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。



機能ブロック図



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール（機械翻訳）を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長.....	1	6.1 アプリケーション情報.....	7
2 アプリケーション.....	1	7 レイアウト.....	8
3 説明.....	1	7.1 レイアウトのガイドライン.....	8
4 ピン構成および機能.....	3	7.2 レイアウト例.....	8
5 仕様.....	4	8 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	9
5.1 絶対最大定格.....	4	8.1 ドキュメントのサポート.....	9
5.2 ESD 定格 - JEDEC 仕様.....	4	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	9
5.3 ESD 定格 - IEC 仕様.....	4	8.3 サポート・リソース.....	9
5.4 推奨動作条件.....	4	8.4 商標.....	9
5.5 熱に関する情報.....	4	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	9
5.6 電気的特性.....	5	8.6 用語集.....	9
5.7 代表的特性.....	5	9 改訂履歴.....	9
6 アプリケーションと実装.....	7	10 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	9

4 ピン構成および機能




図 4-1. DXA パッケージ、3 ピン DFN1110 (底面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
IO	1、2	I/O	ESD 保護 IO
GND	3	G	グランドに接続します。

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
ピーク パルス	25°C での IEC 61000-4-5 の電力 ($t_p - 8/20\mu s$)		133	W
	25°C での IEC 61000-4-5 の電流 ($t_p - 8/20\mu s$)		3	A
T _A	外気温度での動作時	-55	150	°C
T _{stg}	保存温度	-65	155	°C

(1) 「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。

5.2 ESD 定格 - JEDEC 仕様

		値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠	±2500
		デバイス帶電モデル (CDM)、JEDEC 規格 JS-002 に準拠	±1000

5.3 ESD 定格 - IEC 仕様

		値	単位
V _(ESD)	静電放電	IEC 61000-4-2 接触放電、すべてのピン	±23000
		IEC 61000-4-2 空中放電、すべてのピン	±23000

5.4 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
V _{IN}	入力電圧	-24		24	V
T _A	外気温度での動作時	-55		150	°C

5.5 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		ESD772	単位
		DXA (DFN1110-3)	
		3 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	318.5	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	174.2	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	164.7	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	26.0	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	163.8	°C/W
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

5.6 電気的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 超 (特に注記のない限り)⁽¹⁾

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V_{RWM}	逆スタンドオフ電圧		-24	24	24	V
V_{BR}	ブレークダウン電圧	$I_{IO} = 10\text{mA}$, 正と負の両方	25.5	35.5	35.5	V
I_{LEAK}	リーケ电流、任意の IO ピンから GND へ	$V_{IO} = \pm 24\text{V}$	-20	1	20	nA
V_{CLAMP}	クランプ電圧 ⁽²⁾	$I_{PP} = 3\text{A}$, $t_p = 8/20\mu\text{s}$, IO ~ GND 間	37	V		
	クランプ電圧 ⁽³⁾	$I_{PP} = 16\text{A}$, TLP, IO から GND へ	42			
R_{DYN}	動的抵抗 ⁽³⁾	IO から GND へ	0.61			Ω
		GND から IO へ	0.61			
C_L	ライン容量、任意の IO から GND へ	$V_{IO} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$, $V_{p-p} = 30\text{mV}$	2			pF

(1) 両方の IO チャネルで測定を行います

(2) IEC 61000-4-5 に従い、8/20 μs の指数関数的減衰波形でストレスを加えたデバイス

(3) 非反復電流パルス、伝送ライン パルス (TLP)、方形パルス、ANSI/ESD STM5.5.1-2008

5.7 代表的特性




図 5-1. +8kV クランプ IEC 波形




図 5-2. -8kV クランプ IEC 波形




図 5-3. 正の TLP 曲線




図 5-4. 負の TLP 曲線

5.7 代表的特性 (続き)




図 5-5. DC I-V 曲線




図 5-6. バイアス電圧と静電容量との関係




図 5-7. 8/20μs のサージ応答

6 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション セクションにある情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI はその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

6.1 アプリケーション情報

ESD772 は、差動 CAN 信号ラインで ESD イベントを放散するためのグランドへのパスを提供するために使用されるデュアルチャネル TVS ダイオードです。CAN 信号ラインは通常、さまざまな ECU 間を接続するために、自動車全体で配線されます。ESD 電流が TVS を通過するため、ダイオードの両端ではわずかな電圧降下が発生します。これは、保護対象の IC に供給される電圧です。トリガされた TVS の R_{DYN} が低いと、この電圧 (V_{CLAMP}) は、保護された IC に対して安全なレベルに保持されます。

6.1.1 代表的なアプリケーション




図 6-1. ESD7x2 の代表的なアプリケーション

7 レイアウト

7.1 レイアウトのガイドライン

- デバイスの最適な配置は、コネクタに可能な限り近接して配置することです。
- ESD イベント中の EMI が、配線と接触した配線から、保護されていない他の配線と結合し、システムの早期障害を引き起こす可能性があります。
- PCB 設計者は、TVS とコネクタの間にある保護されていないトレースから離れた場所に配置して、EMI 結合の可能性を最小限に抑える必要があります。
- 保護トレースを可能な限り直線的に配線します。
- 可能な限り大きな半径の丸みを帯びた角を使用し、TVS とコネクタの間の保護トレースの鋭角な角を排除します。
 - 電界は角で蓄積する傾向があり、EMI 結合を増加させます。
- ピン 3 がグランドに接続されている場合、このリターン パスには太く短いパターンを使用します。

7.2 レイアウト例

これは、CAN などのデュアル チャネル差動データペア アプリケーションの一般的な例です。




図 7-1. DXA パッケージを使用した配線

8 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

8.1 ドキュメントのサポート

8.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[ESD レイアウトガイドユーザー ガイド](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[ESD 保護ダイオード EVM ユーザー ガイド](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[汎用 ESD 評価基板ユーザー ガイド](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[ESD 保護の読み取りと理解](#)』データシート

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

8.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項

 この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
January 2026	*	初版リリース

10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用している場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Webツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月