

**摘要**

本用户指南包含 TPS568215EVM-762 评估模块 (PWR762) 以及 TPS568215 直流/直流转换器的信息，另外还包含 TPS568215EVM-762 的性能规格、电路板布局布线、原理图和物料清单。

内容

1 引言	2
2 测试设置和结果	4
3 电路板布局	15
4 原理图和物料清单	21
5 修订历史记录	23

插图清单

图 2-1. TPS568215EVM-762 效率	5
图 2-2. TPS568215EVM-762 低电流效率	5
图 2-3. TPS568215EVM-762 负载调整率, $V_{IN} = 5V$	6
图 2-4. TPS568215EVM-762 负载调整率, $V_{IN} = 12V$	6
图 2-5. TPS568215EVM-762 线性调整率	7
图 2-6. TPS568215EVM-762 瞬态响应	7
图 2-7. TPS568215EVM-762 环路响应	8
图 2-8. TPS568215EVM-762 输出纹波, 10mA 负载	8
图 2-9. TPS568215EVM-762 输出纹波, 700mA 负载	9
图 2-10. TPS568215EVM-762 输出纹波, 8A 负载	9
图 2-11. TPS568215EVM-762 输入纹波, 10mA 负载	10
图 2-12. TPS568215EVM-762 输入纹波, 700mA 负载	10
图 2-13. TPS568215EVM-762 输入纹波, 8A 负载	11
图 2-14. TPS568215EVM-762 相对于 V_{IN} 的启动	12
图 2-15. TPS568215EVM-762 相对于使能的启动	12
图 2-16. 相对于 V_{IN} 的关断	13
图 2-17. 相对于使能的关断	13
图 2-18. 热像图	14
图 3-1. TPS568215EVM-762 顶部组装	16
图 3-2. TPS568215EVM-762 顶面布局	17
图 3-3. TPS568215EVM-762 内部第 1 层布局	18
图 3-4. TPS568215EVM-762 内部第 2 层布局	19
图 3-5. TPS568215EVM-762 底面布局	20
图 4-1. TPS568215EVM-762 原理图	21

表格清单

表 1-1. 输入电压和输出电流汇总	3
表 1-2. TPS568215EVM-762 性能规格总结	3
表 2-1. EVM 连接器和测试点	4
表 4-1. TPS568215EVM-762 物料清单	22

商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

1.1 准备工作

为确保使用 TPS568215EVM-762 或在其附近工作的所有人的安全，请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。



警告

TPS568215EVM-762 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。
请遵守适用于相关实验室的所有安全规程。



注意

请勿在无人照看的情况下使该 EVM 通电。

WARNING

电路模块的板底上有信号迹线、元件和元件引线。这可能会导致电压、高温表面或尖锐的边缘暴露在外面。操作过程中请勿触摸电路板的底部。

CAUTION

电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏，请在评估期间监测温度并根据需要使系统环境冷却。

CAUTION

某些电源会因施加外部电压而损坏。如果使用 1 个以上的电源，请检查您的设备要求并根据需要使用阻断二极管或其他隔离技术，以防止设备损坏。

CAUTION

EVM 上的通信接口未进行隔离。请确保计算机和 EVM 之间不存在接地电位。此外，请注意计算机以 EVM 的电池电位为基准。

1.2 背景

TPS568215 直流/直流转换器是一款同步降压转换器，可提供高达 8A 的输出电流。输入 (V_{IN}) 额定为 4.5V 至 17V。TPS568215 使用专有 DCAP3 控制模式，同时使用一个 MODE 引脚来选择输出电流限制、开关频率和强制连续导通模式 (FCCM)/断续导通模式 (DCM) 运行。[表 1-1](#) 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS568215 稳压器进行设计时，可减小印刷电路板面积。MODE 引脚配置用于 1.2MHz 开关频率、8A 和 DCM 运行。TPS568215 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS568215 实现高效率，并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。外部分压器能实现可调节的输出电压。此外，TPS568215 还提供可调慢速启动、欠压锁定输入以及电源正常输出。

表 1-1. 输入电压和输出电流汇总

EVM	输入电压范围	输出电流范围
TPS568215EVM-762	$V_{IN} = 4.5\text{ V 至 }17\text{ V}$	0A 至 8A

1.3 性能规格汇总

[表 1-2](#) 中提供了 TPS568215EVM-762 性能规格的汇总。除非另有说明，给出的规格适用于 $V_{IN} = 12\text{V}$ 输入电压和 1.2V 输出电压。TPS568215EVM-762 的设计和测试条件是， $V_{IN} = 4.5\text{V}$ 至 17V 。除非另有说明，所有测量的环境温度均为 25°C 。

表 1-2. TPS568215EVM-762 性能规格总结

规格	测试条件：		最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN} 电压范围	$V_{IN} = 4.5\text{ V 至 }17\text{ V}$		4.5	12	17	V
V_{IN} 启动电压			内部 UVLO			V
V_{IN} 停止电压			内部 UVLO			V
输出电压设定点			1.2			V
输出电流范围	$V_{IN} = 4.5\text{ V 至 }14\text{ V}$		0	8	8	A
线性调整率	$I_O = 4\text{A}, V_{IN} = 4.5\text{ V 至 }17\text{V}$		- 0.02% , +0.08%			
负载调整率	$V_{IN} = 12\text{V}, I_O = 0\text{A 至 }8\text{A}$		- 0.02% , +0.15%			
负载瞬态响应	$I_O = 2\text{A 至 }6\text{A}$	电压变化	- 25			mV
		恢复时间	50			μs
	$I_O = 6\text{A 至 }2\text{A}$	电压变化	25			mV
		恢复时间	50			μs
环路带宽	$V_{IN} = 12\text{V}, I_O = 4\text{ A}$		170			KHz
相位裕度	$V_{IN} = 12\text{V}, I_O = 4\text{ A}$		70			度
输入纹波电压	$I_O = 8\text{ A}$		80			mVPP
输出纹波电压	$I_O = 8\text{ A}$		10			mVPP
输出上升时间			6			ms
运行频率			1.2			MHz
最大效率	$TPS568215EVM-762, V_{IN} = 5\text{V}, I_O = 2.4\text{A}$		90.47%			

1.4 更改

这些评估模块旨在帮助了解 TPS568215 的特性。此模块可能会做出一些修改。

1.4.1 输出电压设定点

输出电压由 R7 ($R_{(TOP)}$) 和 R9 ($R_{(BOT)}$) 构成的电阻分压器网络进行设置。R9 固定为 $10.0\text{k}\Omega$ 。若要改变 EVM 的输出电压，需要改变电阻器 R7 的阻值。更改 R9 的值可以更改高于 0.6V 参考电压 (V_{REF}) 的输出电压。特定输出电压的 R7 值可以使用[方程式 1](#) 计算。

$$R_{(TOP)} = \frac{R_{(BOT)}x(V_{OUT} - V_{REF})}{V_{REF}} \quad (1)$$

1.4.2 可调节 UVLO

欠压锁定 (UVLO) 可以使用 R1 ($R_{EN(TOP)}$) 和 R2 ($R_{EN(BOT)}$) 从外部进行调节。EVM 上未焊接 R1 和 R2，使用了内部 UVLO 默认设置。有关设置外部 UVLO 的详细说明，请参阅 TPS568215 数据表 (SLVSDI8)。

2 测试设置和结果

本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS568215EVM-762 评估模块。另外还包括评估模块的典型测试结果以及效率、输出电压调整率、负载瞬态、环路响应、输出纹波、输入纹波和启动。

2.1 输入/输出连接

如表 2-1 中所示，TPS568215EVM-762 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线或更好的导线将能够提供 4 A 以上电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线或更高的导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 8 A。必须尽可能减少导线长度以降低线损。测试点 TP1 可监测 V_{IN} 输入电压，而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP10 作为接地基准的情况下，TP9 用于监测输出电压。

表 2-1. EVM 连接器和测试点

参考标识符	功能
J1	V_{IN} 输入电压连接器。（请参阅表 1-1 以了解 V_{IN} 范围）
J2	8A 下 1.2V (最大值)
J3	用于实现使能的 2 引脚接头。将 EN 接地可禁用，断开可启用 V_{OUT} 。
TP1	V_{IN} 测试点
TP2	V_{IN} 连接器上的 GND 测试点
TP3	慢速启动 (SS) 测试点
TP4	PGOOD 测试点
TP5	VREG5 测试点
TP6	AGND 测试点
TP7	SW 节点测试点
TP8	分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量
TP9	V_{OUT} 测试点
TP10	GND 测试点

2.2 效率

此 EVM 的效率在负载电流约为 2.4 A 时达到峰值，然后随着负载电流向满负载增加而降低。图 2-1 显示了 TPS568215EVM-762 在 25°C 环境温度条件下的效率。




图 2-1. TPS568215EVM-762 效率

图 2-2 显示了 TPS568215EVM-762 的效率；这里使用了半对数标度，以便更轻松地显示较低输出电流条件下的效率。环境温度为 25°C。




图 2-2. TPS568215EVM-762 低电流效率

由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化，在较高的环境温度下，效率可能会较低。

2.3 输出电压负载调整率

图 2-3 和图 2-4 显示了 TPS568215EVM-762 的负载调整率。




图 2-3. TPS568215EVM-762 负载调整率 , $V_{IN} = 5V$




图 2-4. TPS568215EVM-762 负载调整率 , $V_{IN} = 12V$

测量值为在 25°C 环境温度下的值。

2.4 输出电压线性调整率

图 2-5 显示了 TPS568215EVM-762 的线性调整率。




图 2-5. TPS568215EVM-762 线性调整率

2.5 负载瞬态

图 2-6 显示了 TPS568215EVM-762 对负载瞬态的响应。电流阶跃为 2 A 至 6 A。电流阶跃压摆率为 500 mA/μs。总峰峰值电压变化如图所示，包括输出上的纹波和噪声。瞬态波形使用板载快速瞬态电路进行测量。




图 2-6. TPS568215EVM-762 瞬态响应

2.6 环路特性

图 2-7 显示了 TPS568215EVM-762 环路响应特征。所示为 V_{IN} 电压为 12V 时的增益和相位曲线图。测量的负载电流为 4 A。




图 2-7. TPS568215EVM-762 环路响应

2.7 输出电压纹波

图 2-8、图 2-9 和图 2-10 显示了 TPS568215EVM-762 输出电压纹波。负载电流为 10mA、700mA 和 8A。 $V_{IN} = 12V$ 。纹波电压直接在 TP9 和 TP10 上测量。




图 2-8. TPS568215EVM-762 输出纹波，10mA 负载




图 2-9. TPS568215EVM-762 输出纹波，700mA 负载




图 2-10. TPS568215EVM-762 输出纹波，8A 负载

2.8 输入电压纹波

图 2-11、图 2-12 和 图 2-13 显示了 TPS568215EVM-762 输入电压纹波。负载电流为 10mA、700mA 和 8A。 $V_{IN} = 12V$ 。纹波电压直接在 TP1 和 TP2 上测量。




图 2-11. TPS568215EVM-762 输入纹波，10mA 负载




图 2-12. TPS568215EVM-762 输入纹波，700mA 负载




图 2-13. TPS568215EVM-762 输入纹波，8A 负载

2.9 上电

图 2-14 和图 2-15 显示了 TPS568215EVM-762 的启动波形。在图 2-14 中，一旦输入电压达到 UVLO 阈值，输出电压就会上升。在图 2-15 中，最初施加输入电压，并通过在 J3 上使用跳线将 EN 连接至 GND 来禁止输出。当跳线被移除时，EN 被释放。当 EN 电压达到使能阈值电压时，启动序列开始、输出电压斜升至 1.2V 的外部设置值。这些图中的输入电压为 12V、负载为 1Ω 。




图 2-14. TPS568215EVM-762 相对于 V_{IN} 的启动




图 2-15. TPS568215EVM-762 相对于使能的启动

2.10 关断

图 2-16 和图 2-17 显示了 TPS568215EVM-762 的关断波形。在这些图中，输入电压为 12V，负载为 1Ω 。




图 2-16. 相对于 V_{IN} 的关断




图 2-17. 相对于使能的关断

2.11 热像图

图 2-18 中的热感图像显示了具有 12V 输入和 8A 满负载的 EVM。



图 2-18. 热像图

3 电路板布局

本节提供了 TPS568215EVM-762 电路板布局布线和分层图解说明。

3.1 布局

图 3-1 至图 3-5 显示了 TPS568215EVM-762 的电路板布局布线。EVM 的顶层以用户应用的典型方式布局。顶层、底层和内层为 2oz 覆铜。

顶层包含 VIN、VOUT 和 SW 的主要电源迹线。另外，顶层还有 TPS568215 引脚的连接和大多数信号布线。有一大块接地区域。内部第 1 层是专用接地层，有一个用于安静模拟地的孤岛，单点连接到主电源接地层。内部第 2 层包含一个额外的大面积接地覆铜区，以及一个额外的 VIN 和 VOUT 覆铜区。底层是另一个接地层，有两个用于输出电压反馈和 BST 电容器连接的额外布线。顶部接地布线连接到底部和内部接地层，并在电路板周围放置多个过孔。

输入去耦电容器和自举电容器全部放置在尽可能靠近 IC 的地方。此外，电压设定点电阻分压器元件保持在 IC 附近。分压器网络连接到稳压点的输出电压，即 TP9 测试点的 V_{OUT} 覆铜线。对于 TPS568215，可能需要一个额外的输入大容量电容器，具体取决于与输入电源的 EVM 连接。电压设定点分压器、EN 电阻器、SS 电容器、MODE 电阻器和 AGND 引脚等关键模拟电路均端接至内部第 1 层上的安静模拟接地岛。




图 3-1. TPS568215EVM-762 顶部组装




图 3-2. TPS568215EVM-762 顶面布局




图 3-3. TPS568215EVM-762 内部第 1 层布局




图 3-4. TPS568215EVM-762 内部第 2 层布局




图 3-5. TPS568215EVM-762 底面布局

4 原理图和物料清单

本节提供了 TPS568215EVM-762 原理图和物料清单。

4.1 原理图

图 4-1 是 TPS568215EVM-762 的原理图。




图 4-1. TPS568215EVM-762 原理图

4.2 物料清单

表 4-1 列出了 TPS568215EVM-762 的物料清单。

表 4-1. TPS568215EVM-762 物料清单

标识符	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
!PCB1	1		印刷电路板		PWR762	不限
C1、C2、C9	3	0.1uF	电容 , 陶瓷 , 0.1μF , 25V , +/-10% , X7R , 0603	0603	GRM188R71E104KA01D	Murata (村田)
C3、C4、C5、C6	4	22μF	电容 , 陶瓷 , 22μF , 35V , +/-20% , X5R , 0805	0805	C2012X5R1V226M125AC	TDK
C7	1	0.047μF	电容 , 陶瓷 , 0.047μF , 50V , +/-10% , X7R , 0603	0603	GRM188R71H473KA61D	Murata
C8	1	4.7uF	电容器 , 陶瓷 , 4.7μF , 10V , +/-20% , X5R , 0603	0603	GRM188R61A475ME15	Murata (村田)
C10	1	56pF	电容 , 陶瓷 , 56pF , 50V , +/-5% , C0G/NP0 , 0603	0603	GRM1885C1H560JA01D	村田 (Murata)
C11、C12、C13、C14	4	47μF	电容器 , 陶瓷 , 47μF , 10V , +/-20% , X5R , 0805	0805	GRM21BR61A476ME15	Murata
J1、J2	2		端子块 5.08MM VERT 2POS , TH		ED120/2DS	On-Shore Technology
J3	1		接头 , 100mil , 2x1 , 镀金 , TH		HTSW-102-07-G-S	Samtec
L1	1	470nH	电感器 , 屏蔽鼓芯 , 铁粉 , 470 nH , 17.5A , 0.004ohm , SMD	IHLP-2525CZ	IHLP2525CZERR47M01	Vishay-Dale
LBL1	1		热转印打印标签 , 1.250" (宽) x 0.250" (高) - 10,000/卷	PCB 标签 1.25" (高) x 0.250" (宽)	THT-13-457-10	Brady
R3、R7、R9	3	10.0k	电阻 , 10.0k , 1% , 0.1W , 0603	0603	CRCW060310K0FKEA	Vishay-Dale (威世达勒)
R4	1	52.3k	电阻 , 52.3k , 1% , 0.1W , 0603	0603	CRCW060352K3FKEA	Vishay-Dale
R5	1	49.9k	电阻 , 49.9k , 1% , 0.1W , 0603	0603	CRCW060349K9FKEA	Vishay-Dale
R6、R8	2	0	电阻 , 0 , 5% , 0.1W , 0603	0603	MCR03EZPJ000	Rohm
SH-J3	1	1x2	分流器 , 100mil , 镀金 , 黑色	分流器	969102-0000-DA	3M
TP1、TP2、TP3、TP4、 TP5、TP6、TP7、TP8、 TP9、TP10	10	SMT	测试点 , 微型 , SMT	Testpoint_Keystone_Minature	5015	Keystone
U1	1		4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压转换器 , RNN0017A	RNN0017A	TPS568215RNN	德州仪器 (TI)
FID1、FID2、FID3	0		基准标记。没有需要购买或安装的元件。	基准	不适用	不适用
R1	0	57.6k	电阻 , 57.6k , 1% , 0.1W , 0603	0603	CRCW060357K6FKEA	Vishay-Dale
R2	0	12.1k	电阻 , 12.1kΩ , 1% , 0.1W , 0603	0603	CRCW060312K1FKEA	Vishay-Dale

5 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (October 2016) to Revision A (June 2021)	Page
• 更新了用户指南的标题.....	2
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。	2

重要声明和免责声明

TI 提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款 (<https://www.ti.com/legal/termsofsale.html>) 或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2021, 德州仪器 (TI) 公司

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2022, 德州仪器 (TI) 公司